

Garant**Fraise à dresser tangentielle hautes performances 90° GARANT Power Tang Pas large, avec filetage, Ø D / nombre de dents Z: 32/3mm****Données de commande**

N° commande	215960 32/3
GTIN	4045197939968
Classe d'article	210

Description**Exécution:**

Stabilité maximale grâce aux plaquettes à agencement tangentiel.

Valeurs d'avance élevées pour un débit de copeaux en volume maximal grâce à une stabilité optimale des plaquettes dans le sens d'effort de coupe.

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 1,2** avec l'embout **674252 réf. 8 IP**.

Description technique

Plaquette adaptée	LO.U0904..
Jeu de vis pour plaquettes	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Nombre de dents Z	3
Ø D ₁ h6	17 mm
Longueur totale L _{tot}	35 mm
Ø dents D _c	32 mm
Profondeur de coupe max. a _{p max}	8 mm
Filetage attachement M	M16

Ø D ₂	30 mm
Série	Power Tang
Type de queue	avec filetage
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Dressage
Pas des arêtes de coupe	Différent
Arrosage interne	oui
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à dresser

Accessoires

Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 8IP	674252 8IP