

Garant

Fraise à dresser tangentielle hautes performances 90° GARANT Power Tang Pas étroit, Queue cylindrique, Ø D / nombre de dents Z: 32/5mm



Données de commande

N° commande	215956 32/5
GTIN	4045197939937
Classe d'article	210

Description

Exécution:

Stabilité maximale grâce aux plaquettes à agencement tangentiel.

Valeurs d'avance élevées pour un débit de copeaux en volume maximal grâce à une stabilité optimale des plaquettes dans le sens d'effort de coupe.

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 1,2** avec l'embout **674252 réf. 8 IP**.

Description technique

Longueur totale L_{tot}	130 mm
Plaquette adaptée	LO.U0904..
Profondeur de coupe max. $a_{p\ max}$	8 mm
Ø queue D_s h6	32 mm
Jeu de vis pour plaquettes	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Longueur de col L_1	30 mm
Nombre de dents Z	5
Ø dents D_c	32 mm
Série	Power Tang
Type de queue	Queue cylindrique

Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Dressage
Pas des arêtes de coupe	Différent
Arrosage interne	oui
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à dresser

Accessoires

PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 8IP	674252 8IP
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 1,2 Nm	211750 1,2