

Garant
Fraise à dresser tangentielle hautes performances 90° GARANT Power Tang Pas étroit, avec filetage, Ø D / nombre de dents Z: 20/3mm

Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 215962 20/3 |
| GTIN | 4045197939982 |
| Classe d'article | 210 |

Description
Exécution:

Stabilité maximale grâce aux plaquettes à agencement tangentiel.

Valeurs d'avance élevées pour un débit de copeaux en volume maximal grâce à une stabilité optimale des plaquettes dans le sens d'effort de coupe.

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 1,2** avec l'embout **674252 réf. 8 IP**.

Description technique

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Jeu de vis pour plaquettes | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) |
| Longueur totale L_{tot} | 28 mm |
| Plaquette adaptée | LO.U0904.. |
| Filetage attachement M | M10 |
| Nombre de dents Z | 3 |
| Ø dents D_c | 20 mm |
| Ø D_2 | 18,5 mm |
| Ø D_1 h6 | 10,5 mm |

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Profondeur de coupe max. $a_{p\ max}$ | 8 mm |
| Série | Power Tang |
| Type de queue | avec filetage |
| Angle d'attaque κ | 90 degré |
| Application de fraisage | Dressage |
| Pas des arêtes de coupe | Différent |
| Arrosage interne | oui |
| Changement d'outil | PowerCard |
| Type de produit | Fraise à dresser |

Accessoires

| | |
|---|------------|
| Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 1,2 Nm | 211750 1,2 |
| PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 8IP | 674252 8IP |