

**Garant**
**Fraise à dresser tangentielle hautes performances 90° GARANT Power Tang  
Pas étroit, Queue cylindrique, Ø D / nombre de dents Z: 16/2mm**

**Données de commande**

N° commande	215956 16/2
GTIN	4045197939906
Classe d'article	210

**Description**
**Exécution:**

Stabilité maximale grâce aux plaquettes à agencement tangentiel.

Valeurs d'avance élevées pour un débit de copeaux en volume maximal grâce à une stabilité optimale des plaquettes dans le sens d'effort de coupe.

**Remarque(s):**

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 1,2** avec l'embout **674252 réf. 8 IP**.

**Description technique**

Profondeur de coupe max. $a_{p\max}$	8 mm
Ø dents $D_c$	16 mm
Longueur de col $L_1$	30 mm
Nombre de dents Z	2
Plaquette adaptée	LO.U0904..
Ø queue $D_s$ h6	16 mm
Longueur totale $L_{\text{tot}}$	90 mm
Jeu de vis pour plaquettes	219868 1 (8IP; 1,2 Nm)
Série	Power Tang
Type de queue	Queue cylindrique

Angle d'attaque $\kappa$	90 degré
Application de fraisage	Dressage
Pas des arêtes de coupe	Différent
Arrosage interne	oui
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à dresser

## Accessoires

Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 8IP	674252 8IP