

**Garant****Fraise à dresser tangentielle hautes performances 90° GARANT Power Tang  
Pas étroit, Queue cylindrique, Ø D / nombre de dents Z: 25/4mm****Données de commande**

N° commande	215956 25/4
GTIN	4045197939920
Classe d'article	210

**Description****Exécution:**

Stabilité maximale grâce aux plaquettes à agencement tangentiel.

Valeurs d'avance élevées pour un débit de copeaux en volume maximal grâce à une stabilité optimale des plaquettes dans le sens d'effort de coupe.

**Remarque(s):**

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 1,2** avec l'embout **674252 réf. 8 IP**.

**Description technique**

Longueur de col L <sub>1</sub>	30 mm
Ø dents D <sub>c</sub>	25 mm
Nombre de dents Z	4
Plaquette adaptée	LO.U0904..
Ø queue D <sub>s</sub> h6	25 mm
Jeu de vis pour plaquettes	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Profondeur de coupe max. a <sub>p max</sub>	8 mm
Longueur totale L <sub>tot</sub>	120 mm
Série	Power Tang
Type de queue	Queue cylindrique

Angle d'attaque $\kappa$	90 degré
Application de fraisage	Dressage
Pas des arêtes de coupe	Différent
Arrosage interne	oui
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à dresser

## Accessoires

PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 8IP	674252 8IP
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 1,2 Nm	211750 1,2