

Garant
Fraise à dresser tangentielle hautes performances 90° GARANT Power Tang, Queue Weldon, Ø D / Zeff: 25/2mm

Données de commande

N° commande	215972 25/2
GTIN	4045197940070
Classe d'article	210

Description technique

Nombre de dents effectif Z_{eff}	2
Longueur totale L_{tot}	112 mm
Plaquette adaptée	LO.U0904..
Ø queue D_s h6	25 mm
Longueur de col L_1	54 mm
Ø dents D_c	25 mm
Profondeur de coupe max. $a_{p \text{ max}}$	39 mm
Jeu de vis pour plaquettes	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Série	Power Tang
Nombre de plaquettes	10
Type de queue	Queue Weldon
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Dressage
Pas des arêtes de coupe	Différent
Arrosage interne	oui

Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à dresser

Accessoires

Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 8IP	674252 8IP