

TAJIMA**Grattoir universel avec 3 lames à segments, Type: 4****Données de commande**

N° commande	837750 4
GTIN	4975364019967
Classe d'article	83L

Description**Exécution:**

Grattoir universel maniable et léger en fonte d'aluminium avec embout en acier à l'extrémité du manche. Poignée ergonomique en plastique antidérapante pour un travail sûr et sans effort. La lame du grattoir correspond à une lame cassable de 18 mm courante (845010 10) pour les réf. 1 – 3 et 22 mm (845110 10) ou de 25 mm (837755) pour la réf. 4, ce qui permet un changement rapide et aisé (mécanisme de blocage).

Livraison:

Avec 3 lames.

Remarque(s):

Lames de rechange 25 mm 837755 sans traits de rupture pour grattoir réf. 4.

Largeur lame: 126 mm

Longueur totale: 1200 mm

Description technique

Longueur totale	1200 mm
Largeur lame	126 mm
Type de produit	Grattoirs

Accessoires

Boîte de récupération	845130
Boîte de récupération, petit format	845135
Jeu de lames, 25 mm, sans traits de rupture 10 pièces	837755

