

**Fraise à chanfreiner à 45°, Queue Weldon, Type: 4****Données de commande**

N° commande	216625 4
GTIN	4045197940162
Classe d'article	220

**Description technique**

Plaquette adaptée	SP..060304
Ø D	4 mm
Longueur de col L <sub>1</sub>	28 mm
Longueur totale L <sub>tot</sub>	80 mm
Ø chanfreinage max. D <sub>max</sub>	10 mm
Jeu de vis pour plaquettes	219840 (8IP; 1,2 Nm)
Nombre de dents Z	1
Ø queue D <sub>s</sub> h6	12 mm
Type de queue	Queue Weldon
Angle de chanfreinage en tirant	45 degré
Arrosage interne	non
Type de produit	Fraises à chanfreiner

**Accessoires**

PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 8IP

674252 8IP

Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 1,2 Nm

211750 1,2