

**Fraise à chanfreiner à 45°, Queue Weldon, Type: 11****Données de commande**

N° commande	216625 11
GTIN	4045197940179
Classe d'article	220

Description technique

Longueur totale L_{tot}	80 mm
$\varnothing D$	11 mm
\varnothing queue D_s h6	12 mm
\varnothing chanfreinage max. D_{max}	20 mm
Nombre de dents Z	2
Plaquette adaptée	SP..060304
Jeu de vis pour plaquettes	219840 (8IP; 1,2 Nm)
Longueur de col L_1	32 mm
Type de queue	Queue Weldon
Angle de chanfreinage en tirant	45 degré
Arrosage interne	non
Type de produit	Fraises à chanfreiner

Accessoires

PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 8IP

674252 8IP

Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 1,2 Nm

211750 1,2