

**Fraise à chanfreiner à 45°, Queue Weldon, Type: 12****Données de commande**

N° commande	216625 12
GTIN	4045197940186
Classe d'article	220

Description technique

Jeu de vis pour plaquettes	219841 (15IP; 3,0 Nm)
Ø chanfreinage max. D_{max}	23,7 mm
Ø queue D_s h6	20 mm
Plaquette adaptée	SP..09T308
Longueur totale L_{tot}	100 mm
Ø D	12 mm
Nombre de dents Z	1
Longueur de col L_1	37 mm
Type de queue	Queue Weldon
Angle de chanfreinage en tirant	45 degré
Arrosage interne	non
Type de produit	Fraises à chanfreiner

Accessoires

PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 15IP

674252 15IP

Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 3,0 Nm

211750 3,0