

**Fraise à chanfreiner à 45°, Queue Weldon, Type: 16****Données de commande**

N° commande	216625 16
GTIN	4045197940193
Classe d'article	220

**Description technique**

Longueur totale $L_{tot}$	100 mm
Nombre de dents Z	2
Plaquette adaptée	SP..09T308
Longueur de col $L_1$	32 mm
$\varnothing D$	16 mm
$\varnothing$ chanfreinage max. $D_{max}$	28,8 mm
$\varnothing$ queue $D_s$ h6	16 mm
Jeu de vis pour plaquettes	219841 (15IP; 3,0 Nm)
Type de queue	Queue Weldon
Angle de chanfreinage en tirant	45 degré
Arrosage interne	non
Type de produit	Fraises à chanfreiner

**Accessoires**

Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini  
3,0 Nm

---

211750 3,0