



Manche d'ébavureur universel avec lame en céramique, Angle de coupe: 75degré



Données de commande

N° commande	838150 75
GTIN	7290003236084
Classe d'article	83G

Description

Exécution:

Manche bimatière maniable avec mécanisme unique pour l'insertion des lames en céramique. Il ne fait pas pivoter la lame, comme d'habitude, mais le porte-lame. Résultat: un fonctionnement très silencieux et une lame protégée.

Utilisation:

Ébavurage d'alésages et de contours les plus divers. Idéal **pour** les matériaux tendres comme l'aluminium et les plastiques, mais aussi les **plastiques très abrasifs** comme la fibre de verre. Excellente résistance à l'usure: **Durée de vie env. 20 fois supérieure** à celle d'une lame en HSS (lors de l'ébavurage du plastique).

Description technique

Angle de coupe	75 degré
Type de produit	Ebavureurs

Accessoires

Lame d'ébavureur en céramique Angle de coupe 75 degré	838160 75
---	-----------