

**HOLEX®**
**SNMX 120408, HUX25, Rayon: 2 mm**

**Données de commande**

N° commande	251399 2
GTIN	4045197940353
Classe d'article	29W

**Description**
**Adapté(s) pour :**

Porte-outils PSSN. Par exemple, porte-outils à levier 251102; 251103; 251112; 251113.

**Remarque(s):**

En cas d'utilisation de plaquettes avec un rayon  $\geq 3$  mm, l'assise doit être modifiée.

Nuance: HUX25

Prof. coupe  $a_p$ : 1 - 4 mm

Avance  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 50 - 120 m/min

Vitesse de coupe  $v_c$  Application secondaire: 30 - 80 m/min

**Description technique**

Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	50 - 120 m/min
Avance $f$	0,1 - 0,2 mm/tr
Type d'outils	Carbure
Prof. coupe $a_p$	1 - 4 mm
Condition de coupe	Continue

Application principale	P
Nuance	HUX25
Application secondaire	M
Vitesse de coupe $v_c$ Application secondaire	30 - 80 m/min
Série	Porte-outils à vis eco
Série	Porte-outils QuickTurn
Série	Porte-outils à vis
Code ISO plaquette	SNMX 120408
Attribut des noms de produit	HUX25