



## Ebavureur d'alésage intérieur et extérieur, Type: 2



### Données de commande

N° commande	839650 2
GTIN	7290003240647
Classe d'article	83G

### Description

#### Exécution:

Grâce à la vis de serrage à l'extrémité du corps, la lame de l'ébavureur peut être insérée **à la verticale** dans le trou de perçage. Pour l'ébavurage sans effort, grâce à la **lame coupant dans les deux sens**, un tour de 180° suffit. La lame est interchangeable. Le tournevis à six pans pour le changement de la lame est intégré dans le corps.

#### Utilisation:

Idéal pour l'ébavurage intérieur et extérieur de trous dans des endroits difficilement accessibles.

Pour Ø alésage: 5 - 10 mm

Pour profondeur d'alésage maximale (t): 17 mm

### Description technique

Pour profondeur d'alésage maximale (t)	17 mm
Pour Ø alésage	5 - 10 mm
Type de produit	Ebavureurs

### Accessoires

Lame de rechange avec vis Type 2	839660 2
----------------------------------	----------