

**Transpalettes, Longueur fourches: 800mm****Données de commande**

N° commande	919910 800
GTIN	4017976021188
Classe d'article	96D

Description**Exécution:**

Cadre et fourches en construction en coquille résistante à la torsion.
Timon robuste en tube d'acier avec contre-palier pour fonctionnement en poussée. Galets simples en nylon Ø 80×93 mm.

Coloris:

Jaune, **revêtement par poudre.**

Description technique

Poids	66 kg
Ø galets	80×93 mm
Balance	non
Matériau roues directrices	Caoutchouc plein souple
Capacité de charge	2500 kg
Matériau galets	Nylon simple sans traces
Largeur fourches	160 mm
Largeur	540 mm

Longueur fourches	800 mm
Longueur	1190 mm
Capacité de course	85 - 200 mm
Ø roues directrices	200×50 mm
Couleur	jaune
Type de produit	Transpalette