

Garant**Alésoir NPT 1:16, NPT: 3/8****Données de commande**

N° commande	162650 3/8
GTIN	4045197940865
Classe d'article	110

Description**Exécution:**

Pour l'alésage de trous préformés coniques ou étagés sans interruption. Non adaptés aux alésages cylindriques.

Description technique

Ø max. D ₂	15,4 mm
Ø min. D ₃	13,75 mm
Carré corps □	9 mm
Longueur totale L	85 mm
Nombre de dents Z	8
Longueur de coupe L _c	27 mm
Ø queue D _s	12 mm
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	HSS
Norme	Norme usine
Rapport conique	1:16
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	Pour les trous débouchants

Bague de couleur	Sans
Type de produit	Embouts Philips

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	adaptée		
Acier < 500 N/mm ²	adaptée		
Acier < 750 N/mm ²	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	moyennement adaptée		
Huile	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		