



Ebavureur d'alésage intérieur et extérieur, Type: 3



Données de commande

N° commande	839650 3
GTIN	7290003236664
Classe d'article	83G

Description

Exécution:

Grâce à la vis de serrage à l'extrémité du corps, la lame de l'ébavureur peut être insérée **à la verticale** dans le trou de perçage. Pour l'ébavurage sans effort, grâce à la **lame coupant dans les deux sens**, un tour de 180° suffit. La lame est interchangeable. Le tournevis à six pans pour le changement de la lame est intégré dans le corps.

Utilisation:

Idéal pour l'ébavurage intérieur et extérieur de trous dans des endroits difficilement accessibles.

Pour Ø alésage: 10 - 22 mm

Pour profondeur d'alésage maximale (t): 52 mm

Description technique

Pour Ø alésage	10 - 22 mm
Pour profondeur d'alésage maximale (t)	52 mm
Type de produit	Ebavureurs

Accessoires

Lame de rechange avec vis Type 3	839660 3
Lame de rechange avec vis Type 3HM	839660 3HM