

**Transpalettes, Longueur fourches: 1150mm****Données de commande**

N° commande	919910 1150
GTIN	4017976021164
Classe d'article	96D

Description**Exécution:**

Cadre et fourches en construction en coquille résistante à la torsion.
Timon robuste en tube d'acier avec contre-palier pour fonctionnement en poussée. Galets tandem en nylon Ø 80x70 mm.

Coloris:

Jaune, **revêtement par poudre.**

Description technique

Poids	76 kg
Ø galets	80x70 mm
Longueur fourches	1150 mm
Longueur	1540 mm
Capacité de course	85 - 200 mm
Largeur	540 mm
Largeur fourches	160 mm
Ø roues directrices	200x50 mm

Matériau roues directrices	Caoutchouc plein souple
Balance	non
Capacité de charge	2500 kg
Matériau galets	Nylon tandem sans traces
Couleur	jaune
Type de produit	Transpalette