


Benne basculante surbaissée, vernie, Volume de la benne: 750l



Données de commande

N° commande	919955 750
GTIN	2050001937452
Classe d'article	94B

Description

Exécution:

Benne basculante **pour matières solides, surbaissée** et avec un angle de basculement favorable. Basculement possible à n'importe quelle hauteur par câble.

La tôle de la benne est pourvue d'un rebord sur toute la périphérie et d'un châssis de base robuste avec passages pour fourches. Une sécurité empêche tout glissement et basculement involontaires.

Dim. int. passages pour fourches AxD = 200x60 mm.

Coloris:

Au choix, bleu clair RAL 5012, orangé jaune RAL 2000, rouge feu RAL 3000, vert réséda RAL 6011, gris souris RAL 7005, **verni. Sans indication lors de la commande, les bennes seront livrées en bleu RAL 5012.**

Description technique

Largeur	1280 mm
Domaine d'utilisation	Pour matières solides
Ecart passages pour fourches B	495 mm
Volume de la benne	750 l

Charge admissible	1000 kg
Hauteur	680 mm
Poids	139 kg
Longueur	1440 mm
Hauteur bords de déversement	495 mm
Couleurs disponibles	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Type de produit	Bennes basculantes

Accessoires

Jeu de roues pour bennes basculantes et à copeaux, polyamide, 4 pièces Charge admissible / roue 450 kg	919970 450
--	------------