


Benne basculante surbaissée, vernie, Volume de la benne: 1000l**Données de commande**

N° commande	919955 1000
GTIN	2050001937469
Classe d'article	94B

Description**Exécution:**

Benne basculante **pour matières solides, surbaissée** et avec un angle de basculement favorable. Basculement possible à n'importe quelle hauteur par câble.

La tôle de la benne est pourvue d'un rebord sur toute la périphérie et d'un châssis de base robuste avec passages pour fourches. Une sécurité empêche tout glissement et basculement involontaires.

Dim. int. passages pour fourches AxD = 200x60 mm.

Coloris:

Au choix, bleu clair RAL 5012, orangé jaune RAL 2000, rouge feu RAL 3000, vert réséda RAL 6011, gris souris RAL 7005, **verni. Sans indication lors de la commande, les bennes seront livrées en bleu RAL 5012.**

Description technique

Longueur	1640 mm
Charge admissible	1500 kg
Hauteur	780 mm
Domaine d'utilisation	Pour matières solides

Ecart passages pour fourches B	495 mm
Largeur	1280 mm
Poids	184 kg
Volume de la benne	1000 l
Hauteur bords de déversement	565 mm
Couleurs disponibles	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Type de produit	Bennes basculantes

Accessoires

Jeu de roues pour bennes basculantes et à copeaux, polyamide, 4 pièces Charge admissible / roue 450 kg	919970 450
--	------------