




Plaquette KOMET® Unisix®, BK7935, Désignation type W29: 24-010



Données de commande

N° commande	236910 24-010
GTIN	4047109286221
Classe d'article	24T

Description

Adapté(s) pour :

236630; 236635; 236650; 236660; 236685; 236686

Remarque(s):

Les valeurs indicatives d'utilisation mentionnées s'appliquent aux outils KUB Trigon®.

Type: INOX

Code ISO plaquette: WOEX 05T304

Avance f dans l'acier < 900 N/mm²: 0,14 mm/tr

Description technique

Code ISO plaquette	WOEX 05T304
Désignation	24-010
Avance f dans l'acier < 900 N/mm ²	0,14 mm/tr
Nombre de changements/dents	3
Nuance	BK7935
Type	INOX
Type d'outils	Carbure

Type de produit

Plaquettes pour perçage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	160 m/min	M
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		