



Tête d'alésage REAMAX® TS H7 KOMET HM ASG3000, DGB-P, Ø nom. D: 25mm



Données de commande

N° commande	239822 25
GTIN	
Classe d'article	27E

Description

Exécution:

Têtes d'alésage à denture droite, **finies en rectification pour l'ajustement H7.**

Géométrie de coupe adaptée à l'application. Ajustabilité extrêmement précise pour la compensation d'usure et obtenir des tolérances de base minimales à partir de IT4. Trous débouchants possibles jusqu'à 5×D.

Dans la géométrie **ASG3000** avec angle d'attaque de 45° et goujure supplémentaire pour une évacuation précise des copeaux le long de l'arête. Pour **trous borgnes et débouchants.**

Remarque(s):

- **Autres dimensions rapidement disponibles sur demande.**
- **Porte-outils correspondants, voir 239880 – 239940.**
- **Les valeurs indicatives d'utilisation sont valables pour les trous débouchants.**

Description technique

Ø nom. D	25 mm
Avance f dans l'acier < 750 N/mm ²	0,8 mm/tr
Nombre de dents Z	6
Long. coupe l ₁	6 mm
Long. tête l	20 mm
pour porte-outils 239880 – 239940	22 – 26,99

Revêtement	DGB-P
Tolérance de perçage	H7
Utilisation avec le type d'alésage	Pour les trous borgnes et débouchants
Arrosage interne	oui
Type de produit	Inserts de coupe pour alésage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 55 HRC	moyennement adaptée	40 m/min	H
GGG	adaptée	180 m/min	K
av. arrosage max.	adaptée		