

## Chariot à roulettes pour fûts, galvanisé, Type: FRW-I



### Données de commande

N° commande	919907 FRW-I
GTIN	4052462018105
Classe d'article	96U

### Description

**Exécution:**

Transport plus sûr et plus facile de fûts jusqu'à un  $\varnothing$  de 600 mm. Construction en tôle d'acier. 4 roulettes directrices en polyamide, dont une avec blocage,  $\varnothing$  100 mm.

**Coloris:**

Galvanisé à chaud.

### Description technique

$\varnothing$ intérieur	600 mm
Nombre de roulettes directrices sans blocage	3
Charge admissible	300 kg
Matériau roulettes directrices	Polyamide
Largeur	655 mm
Nombre de roulettes directrices avec blocage	1
Poids	10 kg
Hauteur	165 mm
Matière	galvanisé
Profondeur	610 mm

Ø roue	100 mm
Type de produit	Chariots à roulettes pour fûts