



Ebavureur ROTO-DRIVE avec tête d'ébavurage Ø 4–18



Données de commande

N° commande	838655
GTIN	7290005395444
Classe d'article	83G

Description

Exécution:

Poignée avec tête d'ébavurage interchangeable et rotative. Maniement aisé grâce au système de manivelle.

Utilisation:

Pour un ébavurage, un chanfreinage ou une finition propres et sans efforts d'alésages, de diamètres extérieurs, de filets et de rainures.

Longueur totale: 155 mm

Description technique

Longueur totale	155 mm
Type de produit	Ebavureurs

Accessoires

Tête d'ébavurage d'alésages 90°, avec queue HSS à revêtement TiN Ø tête d'ébavurage 10,4 mm	838611 10,4
Tête d'ébavurage pour alésages HSS 90°, avec queue Ø tête d'ébavurage 20 mm	838610 20
Lame d'ébavurage pour rainures de joints toriques HSS	838760
Lame de nettoyage de filetages intérieurs HSS	838710

Tête d'ébavurage pour alésages HSS 90°, avec queue Ø tête d'ébavurage 6,3 mm	838610 6,3
Tête d'ébavurage pour alésages HSS 90°, avec queue Ø tête d'ébavurage 10,4 mm	838610 10,4
Tête d'ébavurage pour alésages HSS 90°, avec queue Ø tête d'ébavurage 3,2 mm	838610 3,2
Tête d'ébavurage extérieur en HSS pour Ø 4–18 mm	838660