

**Transpalette à ciseaux, Capacité de charge: 1000kg****Données de commande**

N° commande	919916 1000
GTIN	4017976068152
Classe d'article	96D

Description**Exécution:**

Cadre et fourches en construction en coquille résistante à la torsion.

Pompe à main hydraulique sans entretien. Timon robuste en tube d'acier avec contre-palier pour fonctionnement en poussée.

Légende:

Capacité de course 85 - 800 mm

Galets en polyuréthane; Ø 80 × 50 mm.

Roues directrices en polyuréthane Ø 180 × 50 mm.

Coloris:

Jaune / noir, **revêtement par poudre.**

Description technique

Largeur fourches	160 mm
Poids	110 kg
Longueur	1540 mm
Ø roues directrices	180×50 mm

Largeur	540 mm
Ø galets	80×50 mm
Matériau galets	Polyuréthane
Matériau roues directrices	Polyuréthane
Capacité de course	85 - 800 mm
Longueur fourches	1165 mm
Capacité de charge	1000 kg
Type de produit	Transpalette à ciseaux