

Chariot à roulettes pour fûts, galvanisé, Type: FRW-II



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 919907 FRW-II |
| GTIN | 4052462018136 |
| Classe d'article | 96U |

Description

Exécution:

Transport plus sûr et plus facile de fûts jusqu'à un Ø de 600 mm. Construction en tôle d'acier. 4 roulettes directrices en polyamide, dont une avec blocage, Ø 100 mm.

Coloris:

Galvanisé à chaud.

Description technique

| | |
|--|-----------|
| Charge admissible | 300 kg |
| Hauteur | 210 mm |
| Largeur | 650 mm |
| Nombre de roulettes directrices avec blocage | 1 |
| Matériau roulettes directrices | Polyamide |
| Poids | 13 kg |
| Ø intérieur | 600 mm |
| Nombre de roulettes directrices sans blocage | 3 |
| Matière | galvanisé |
| Profondeur | 620 mm |

| | |
|-----------------|--------------------------------|
| Ø roue | 100 mm |
| Type de produit | Chariots à roulettes pour fûts |