

Garant
Barre d'alésage, acier, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 16/07mm


Données de commande

N° commande	261352 16/07
GTIN	4045197941527
Classe d'article	21T

Description technique

Déport L_3	11 mm
Longueur totale L	150 mm
Ø pré-perçage min. D_{min}	19,5 mm
Plaquette adaptée	VC.. 0702..
Taille plaquette	7 mm
Hauteur de serrage L_2	15 mm
Code ISO porte-outils	A16M SVVCR/L07
Angle d'attaque κ	72,5 degré
Jeu de vis pour plaquettes	269028 27
Longueur de tête L_1	36 mm
Largeur de collet L_4	12,9 mm
Profondeur utile T	6 mm
Ø queue D_s	16 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui

Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX6	674248 TX6
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 200 cNm	659957 200