

Garant
Barre d'alésage, acier, à droite, Ø queue / Dim. plaquette: 10/07mm


Données de commande

N° commande	261346 10/07
GTIN	4045197941459
Classe d'article	21T

Description technique

Longueur totale L	100 mm
Ø pré-perçage min. D_{min}	12,5 mm
Largeur de collet L_4	7,5 mm
Déport L_3	7 mm
Code ISO porte-outils	A10H SVLCR/L07
Plaquette adaptée	VC.. 0702..
Hauteur de serrage L_2	9 mm
Longueur de tête L_1	22 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 27
Angle d'attaque κ	95 degré
Taille plaquette	7 mm
Profondeur utile T	5 mm
Ø queue D_5	10 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui

Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-embouts D 6,3 Couple maximal 200 cNm	659905 200
Embout pour Torx®, 1/4 pouce C 6,3, avec zone de torsion Profil Torx® TX6	675155 TX6
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-embouts D 6,3 Couple maximal 200 cNm	659956 200