

Garant
Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 10/07mm


Données de commande

N° commande	261353 10/07
GTIN	4045197941589
Classe d'article	21T

Description technique

Largeur de collet L_4	6,8 mm
Ø pré-perçage min. D_{min}	13,5 mm
Angle d'attaque κ	72,5 degré
Longueur de tête L_1	22 mm
Taille plaquette	7 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 27
Plaquette adaptée	VC.. 0702..
Longueur totale L	100 mm
Hauteur de serrage L_2	9 mm
Déport L_3	8 mm
Code ISO porte-outils	A10H SVVCR/L07
Profondeur utile T	6 mm
Ø queue D_5	10 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui

Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX6	674248 TX6
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 200 cNm	659957 200