

**Garant****Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 12/07mm**

## Données de commande

N° commande	261353 12/07
GTIN	4045197941572
Classe d'article	21T

## Description technique

Ø pré-perçage min. $D_{min}$	15,5 mm
Longueur totale L	125 mm
Angle d'attaque $\kappa$	72,5 degré
Jeu de vis pour plaquettes	269028 27
Plaquette adaptée	VC.. 0702..
Taille plaquette	7 mm
Déport $L_3$	9 mm
Largeur de collet $L_4$	9 mm
Code ISO porte-outils	A12K SVVCR/L07
Hauteur de serrage $L_2$	11 mm
Longueur de tête $L_1$	28 mm
Profondeur utile T	6 mm
Ø queue $D_s$	12 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui

Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

---

## Accessoires

PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX6	674248 TX6
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 200 cNm	659957 200