

**Garant****Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 16/07mm**

## Données de commande

N° commande	261353 16/07
GTIN	4045197941565
Classe d'article	21T

## Description technique

Longueur de tête L <sub>1</sub>	36 mm
Code ISO porte-outils	A16M SVVCR/L07
Angle d'attaque κ	72,5 degré
Hauteur de serrage L <sub>2</sub>	15 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 27
Plaquette adaptée	VC.. 0702..
Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub>	19,5 mm
Longueur totale L	150 mm
Déport L <sub>3</sub>	11 mm
Taille plaquette	7 mm
Largeur de collet L <sub>4</sub>	12,9 mm
Profondeur utile T	6 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	16 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui

Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

---

## Accessoires

PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX6	674248 TX6
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 200 cNm	659957 200