

Garant**Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / Dim. plaquette: 10/07mm**

Données de commande

N° commande	261347 10/07
GTIN	4045197941497
Classe d'article	21T

Description technique

Longueur totale L	100 mm
Code ISO porte-outils	A10H SVLCR/L07
Largeur de collet L ₄	7,5 mm
Déport L ₃	7 mm
Plaquette adaptée	VC.. 0702..
Taille plaquette	7 mm
Hauteur de serrage L ₂	9 mm
Longueur de tête L ₁	22 mm
Ø pré-perçage min. D _{min}	12,5 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 27
Angle d'attaque κ	95 degré

Profondeur utile T	5 mm
Ø queue D _s	10 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-embouts D 6,3 Couple maximal 200 cNm	659905 200
Lame 8 mm, avec aimant et porte-embouts 1/4 pouce Longueur totale 50 mm	659874 50
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-embouts D 6,3 Couple maximal 200 cNm	659956 200