

**Garant**
**Barre d'alésage, acier, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 10/07mm**


## Données de commande

N° commande	261338 10/07
GTIN	4045197941268
Classe d'article	21T

## Description technique

Ø pré-perçage min. $D_{min}$	13 mm
Code ISO porte-outils	A10K SVJCR/L07
Déport $L_3$	1,5 mm
Hauteur de serrage $L_2$	9 mm
Longueur de tête $L_1$	18 mm
Longueur totale L	125 mm
Plaquette adaptée	VC.. 0702..
Largeur de collet $L_4$	6,3 mm
Taille plaquette	7 mm
Angle d'attaque $\kappa$	142 degré
Jeu de vis pour plaquettes	269028 27
Ø queue $D_s$	10 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage

---

**Accessoires**PrecisionBit pour Torx<sup>®</sup>, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx<sup>®</sup> TX6

674248 TX6

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames  
Couple maximal 200 cNm

659957 200