

Garant**Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 8/05mm**

Données de commande

N° commande	261353 8/05
GTIN	4045197941596
Classe d'article	21T

Description technique

Taille plaquette	5 mm
Longueur totale L	80 mm
Plaquette adaptée	VC.. 0501..
Hauteur de serrage L ₂	7,5 mm
Longueur de tête L ₁	15 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 26
Ø pré-perçage min. D _{min}	10,2 mm
Déport L ₃	5,5 mm
Code ISO porte-outils	A08F SVVCR/L05
Angle d'attaque κ	72,5 degré
Largeur de collet L ₄	6 mm
Profondeur utile T	3,5 mm
Ø queue D _s	8 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui

Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX5	674248 TX5
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 200 cNm	659957 200