

Garant**Barre d'alésage, acier, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 12/07mm**

Données de commande

N° commande	261338 12/07
GTIN	4045197941251
Classe d'article	21T

Description technique

Jeu de vis pour plaquettes	269028 27
Longueur totale L	140 mm
Hauteur de serrage L ₂	11 mm
Code ISO porte-outils	A12L SVJCR/L07
Longueur de tête L ₁	18 mm
Déport L ₃	2 mm
Plaquette adaptée	VC.. 0702..
Largeur de collet L ₄	7,8 mm
Taille plaquette	7 mm
Ø pré-perçage min. D _{min}	13 mm
Angle d'attaque κ	142 degré
Ø queue D _s	12 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage

AccessoiresPrecisionBit pour Torx[®], 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx[®] TX6

674248 TX6

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 200 cNm

659957 200