

Garant
DNMG 110404, Nuance: HB730-1


Données de commande

N° commande	250752 HB730-1
GTIN	4045197941381
Classe d'article	21G

Description

DNMG 110404 HB730-1 Nuance: HB730-1

Brise-copeaux: XUM

Tolérance: M

 Prof. coupe a_p : 0,5 - 6 mm

 Avance f : 0,2 - 0,6 mm/tr

 Vitesse de coupe v_c Application principale: 35 - 230 m/min

Description technique

Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Brise-copeaux	XUM
Avance f	0,2 - 0,6 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale	35 - 230 m/min
Application principale	UNI
Condition de coupe	Légèrement intermittente

Nuance	HB730-1
Rayon d'angle	0,4 mm
Type d'outils	Carbure
Prof. coupe a_p	0,5 - 6 mm
Revêtement	Nano-PVD
Code ISO plaquette	DNMG 110404
Nombre de changements/dents	4
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage