

Garant**Barre d'alésage, acier, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 8/05mm**

Données de commande

N° commande	261338 8/05
GTIN	4045197941275
Classe d'article	21T

Description technique

Taille plaquette	5 mm
Déport L ₃	3 mm
Code ISO porte-outils	A08F SVJCR/L05
Longueur de tête L ₁	15 mm
Longueur totale L	80 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 26
Plaquette adaptée	VC.. 0501..
Ø pré-perçage min. D _{min}	8 mm
Hauteur de serrage L ₂	7,5 mm
Largeur de collet L ₄	6 mm
Angle d'attaque κ	142 degré
Ø queue D _s	8 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage

AccessoiresPrecisionBit pour Torx[®], 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx[®] TX5

674248 TX5

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 200 cNm

659957 200