

Garant
VCMT 070202, Nuance: HB7025-1


Données de commande

N° commande	261360 HB7025-1
GTIN	4045197941336
Classe d'article	211

Description

VCMT 070202 HB7025-1 Nuance: HB7025-1

Brise-copeaux: SF

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,05 - 0,4 mm

Avance f: 0,03 - 0,2 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 80 - 190 m/min

Description technique

Rayon d'angle	0,2 mm
Application principale	P
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Nuance	HB7025-1
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Avance f	0,03 - 0,2 mm/tr
Prof. coupe a_p	0,05 - 0,4 mm

Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 190 m/min
Type d'outils	Carbure
Brise-copeaux	SF
Code ISO plaquette	VCMT 070202
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage