

Garant
Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 12/07mm


Données de commande

N° commande	261339 12/07
GTIN	4045197941282
Classe d'article	21T

Description technique

Ø pré-perçage min. D_{min}	13 mm
Code ISO porte-outils	A12L SVJCR/L07
Déport L_3	2 mm
Plaquette adaptée	VC.. 0702..
Angle d'attaque κ	142 degré
Hauteur de serrage L_2	11 mm
Taille plaquette	7 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 27
Longueur totale L	140 mm
Largeur de collet L_4	7,8 mm
Longueur de tête L_1	18 mm
Ø queue D_s	12 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage

AccessoiresPrecisionBit pour Torx[®], 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx[®] TX6

674248 TX6

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 200 cNm

659957 200