

**Garant**
**VCMT 070202, Nuance: HB7125-1**


## Données de commande

N° commande	261360 HB7125-1
GTIN	4045197941343
Classe d'article	211

## Description

VCMT 070202 HB7125-1 Nuance: HB7125-1  
 Brise-copeaux: VF  
 Tolérance: ZA  
 Prof. coupe  $a_p$ : 0,05 - 0,4 mm  
 Avance  $f$ : 0,03 - 0,2 mm/tr  
 Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 70 - 180 m/min

## Description technique

Brise-copeaux	VF
Application principale	M
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	70 - 180 m/min
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Rayon d'angle	0,2 mm
Prof. coupe $a_p$	0,05 - 0,4 mm

Type d'outils	Carbure
Nuance	HB7125-1
Avance f	0,03 - 0,2 mm/tr
Code ISO plaquette	VCMT 070202
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	ZA
Type de produit	Plaquette pour tournage