

**Garant****Chariot pour palettes, l×P plateau: 1200X800mm****Données de commande**

N° commande	919908 1200X800
GTIN	4045197684196
Classe d'article	91T

**Description****Exécution:**

Construction robuste en acier à cornière avec 4 coins. Bandage élastique en caoutchouc plein avec 2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage) et moyeu monté sur galets.

**Utilisation:**

Pour accueillir des palettes et des containers grillagés.

**Coloris:**

**Revêtement par poudre** argenté.

**Description technique**

Largeur	1275 mm
Nombre de roulettes fixes sans blocage	2
Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
Hauteur plateau	245 mm
Poids	36 kg
Ø roue	160 mm
Matériau roue	Caoutchouc plein souple
Charge admissible	1200 kg
Hauteur	300 mm
Largeur plateau	1210 mm

Prof. plateau	810 mm
Profondeur	875 mm
Poignée	non
Type de produit	Chariots pour palettes