



## Ebavureur d'alésage intérieur et extérieur, Type: 1



### Données de commande

N° commande	839650 1
GTIN	7290003240630
Classe d'article	83G

### Description

#### Exécution:

Grâce à la vis de serrage à l'extrémité du corps, la lame de l'ébavureur peut être insérée **à la verticale** dans le trou de perçage. Pour l'ébavurage sans effort, grâce à la **lame coupant dans les deux sens**, un tour de 180° suffit. La lame est interchangeable. Le tournevis à six pans pour le changement de la lame est intégré dans le corps.

#### Utilisation:

Idéal pour l'ébavurage intérieur et extérieur de trous dans des endroits difficilement accessibles.

Pour Ø alésage: 3 - 5,5 mm

Pour profondeur d'alésage maximale (t): 15 mm

### Description technique

Pour profondeur d'alésage maximale (t)	15 mm
Pour Ø alésage	3 - 5,5 mm
Type de produit	Ebavureurs

### Accessoires

Lame de rechange avec vis Type 1	839660 1
----------------------------------	----------