

**Lame de tronçonnage acier, neutre, Hauteur lame h₅ / largeur gorge w:
26/3,1 mm****Données de commande**

N° commande	273000 26/3,1
GTIN	4045197941633
Classe d'article	22B

Description**Utilisation:**

Uniquement en association avec les plaquettes de tronçonnage 273010.

Adapté(s) pour:

Porte-lames 273896 – 273898 ou 319132; 319133 (porte-lames VDI).

Livraison:

Avec clé pour changement de plaquettes.

Description technique

Largeur de gorge w	3,1 mm
Hauteur h ₁	21,1 mm
Hauteur de lame h ₅	26 mm
Pour Ø pièce max.	75 mm
Largeur b ₂	2,4 mm
Longueur totale L	110 mm
Type d'utilisation	neutre
Arrosage interne	non
Rainurage axial possible	non
Type de produit	Lame de rainurage / tronçonnage

