

**Lame de tronçonnage acier, neutre, Hauteur lame h<sub>5</sub> / largeur gorge w:  
32/2,2mm****Données de commande**

N° commande	273000 32/2,2
GTIN	4045197941640
Classe d'article	22B

**Description****Utilisation:**

Uniquement en association avec les plaquettes de tronçonnage 273010.

**Adapté(s) pour:**

Porte-lames 273896 – 273898 ou 319132; 319133 (porte-lames VDI).

**Livraison:**

Avec clé pour changement de plaquettes.

**Description technique**

Largeur b <sub>2</sub>	1,6 mm
Hauteur h <sub>1</sub>	24,8 mm
Pour Ø pièce max.	100 mm
Hauteur de lame h <sub>5</sub>	32 mm
Largeur de gorge w	2,2 mm
Longueur totale L	150 mm
Type d'utilisation	neutre
Arrosage interne	non
Rainurage axial possible	non
Type de produit	Lame de rainurage / tronçonnage

