



Jeu de porte-outils, droite, Carré: 25mm



Données de commande

N° commande	255130 25
GTIN	4045197941732
Classe d'article	29W

Description technique

Taille de queue	25 mm
Longueur totale L	150 mm
Longueur de tête L ₁	25 mm
Code ISO porte-outils	PCLNR 2525M16; PDJNR 2525M15; PSSNR 2525M12
Largeur fonctionnelle L ₄	32 mm
Plaquette adaptée	CN.. 1606.; DN.. 1506.; SN.. 1204..
Pièce de rechange	259981 3
Norme	DIN ISO 5610
Type d'utilisation	droite
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

JEU DE PIECES DE RECHANGE PORTE-OUTILS Type 3	259981 3
Porte-outils à levier Carré / plaquette 25/12 mm	251112 25/12
Porte-outils à levier Carré / plaquette 25/15 mm	250610 25/15
Porte-outils à levier Carré / plaquette 25/16 mm	250018 25/16