



Jeu de porte-outils, Gauche, Carré: 20mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 255131 20 |
| GTIN | 4045197941756 |
| Classe d'article | 29W |

Description technique

| | |
|--------------------------------------|---|
| Longueur totale L | 125 mm |
| Plaquette adaptée | CN.. 1204..; DN.. 1104..; SN.. 1204.. |
| Longueur de tête L ₁ | 25 mm |
| Largeur fonctionnelle L ₄ | 25 mm |
| Code ISO porte-outils | PCLNL 2020K12; PDJNL 2020K11; PSSNL 2020K12 |
| Taille de queue | 20 mm |
| Pièce de rechange | 259981 2 |
| Norme | DIN ISO 5610 |
| Norme | Norme usine |
| Type d'utilisation | Gauche |
| Utilisation | Dressage |

| | |
|-----------------|---------------------------------|
| Utilisation | Tournage longitudinal extérieur |
| Type de produit | Porte-outils à vis |

Accessoires

| | |
|--|--------------|
| JEU DE PIECES DE RECHANGE PORTE-OUTILS Type 2 | 259981 2 |
| Porte-outils à levier Carré / plaquette 20/12 mm | 251113 20/12 |
| Porte-outils à levier Dimension queue / plaquette 20/12 mm | 250019 20/12 |
| Porte-outils à levier Dimension queue / plaquette 20/11 mm | 250611 20/11 |