

**Jeu de porte-outils, à droite, Carré / plaquette: 25mm****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 265130 25     |
| GTIN             | 4045197941800 |
| Classe d'article | 29W           |

**Description technique**

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Longueur de tête L <sub>1</sub>      | 20 mm                                       |
| Longueur de tête L <sub>1</sub>      | 21,5 mm                                     |
| Longueur de tête L <sub>1</sub>      | 25 mm                                       |
| Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub> | 32 mm                                       |
| Longueur totale L                    | 150 mm                                      |
| Code ISO porte-outils                | SCLCR 2525M12; SDJCR 2525M11; SSSCR 2525M12 |
| Plaquette adaptée                    | CC.. 1204.; DC.. 11T3.; SC.. 1204           |
| Taille de queue                      | 25 mm                                       |
| Pièce de rechange                    | 269981 3                                    |
| Norme                                | DIN ISO 5610                                |
| Type d'utilisation                   | à droite                                    |

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| Utilisation     | Dressage                        |
| Utilisation     | Tournage longitudinal extérieur |
| Type de produit | Porte-outils à vis              |

### Accessoires

|   |              |
|---|--------------|
| JEU DE PIECES DE RECHANGE PORTE-OUTILS Type 3 | 269981 3     |
| Porte-outils à vis Carré / plaquette 25/12 mm | 260706 25/12 |
| Porte-outils à vis Carré / plaquette 25/12 mm | 260006 25/12 |
| Porte-outils à vis Carré / plaquette 25/11 mm | 260308 25/11 |