



Jeu de porte-outils, Gauche, Carré / plaquette: 25mm



Données de commande

N° commande	265131 25
GTIN	4045197941848
Classe d'article	29W

Description technique

Longueur totale L	150 mm
Longueur de tête L ₁	20 mm
Longueur de tête L ₁	21,5 mm
Longueur de tête L ₁	25 mm
Plaquette adaptée	CC.. 1204.; DC.. 11T3.; SC.. 1204
Code ISO porte-outils	SCLCL 2525M12; SDJCL 2525M11; SSSCL 2525M12
Taille de queue	25 mm
Largeur fonctionnelle L ₄	32 mm
Pièce de rechange	269981 3
Norme	DIN ISO 5610
Type d'utilisation	Gauche

Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

JEU DE PIECES DE RECHANGE PORTE-OUTILS Type 3	269981 3
Porte-outils à vis Carré / plaquette 25/12 mm	260007 25/12
Porte-outils à vis Carré / plaquette 25/11 mm	260309 25/11
Porte-outils à vis Carré / plaquette 25/12 mm	260707 25/12