

**Jeu de porte-outils, Gauche, Carré: 25mm****Données de commande**

N° commande	255131 25
GTIN	4045197941763
Classe d'article	29W

**Description technique**

Longueur totale L	150 mm
Plaquette adaptée	CN.. 1606.; DN.. 1506.; SN.. 1204..
Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	32 mm
Taille de queue	25 mm
Code ISO porte-outils	PCLNL 2525M16; PDJNL 2525M15; PSSNL 2525M12
Longueur de tête L <sub>1</sub>	25 mm
Pièce de rechange	259981 3
Norme	DIN ISO 5610
Type d'utilisation	Gauche
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

---

## Accessoires

JEU DE PIECES DE RECHANGE PORTE-OUTILS Type 3	259981 3
Porte-outils à levier Dimension queue / plaquette 25/15 mm	250611 25/15
Porte-outils à levier Dimension queue / plaquette 25/16 mm	250019 25/16
Porte-outils à levier Carré / plaquette 25/12 mm	251113 25/12