

**Jeu de porte-outils, à droite, Carré / plaque: 25mm****Données de commande**

N° commande	265110 25
GTIN	4045197941930
Classe d'article	29W

**Description technique**

Longueur totale L	150 mm
Code ISO porte-outils	SCLCR 2525M12; SCSCR 2525M12
Plaque adaptée	CC.. 1204..
Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	32 mm
Taille de queue	25 mm
Longueur de tête L <sub>1</sub>	20 mm
Pièce de rechange	269981 5
Norme	DIN ISO 5610
Type d'utilisation	à droite
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

---

## Accessoires

JEU DE PIECES DE RECHANGE PORTE-OUTILS Type 5	269981 5
Porte-outils à vis Carré / plaquette 25/12 mm	260006 25/12
Porte-outils à vis Dimension queue / carré 25/12 mm	260000 25/12